

# Senzor pretoka



## SFET-R1000-L-WQ4-D-K3

Številka dela: 538539  
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Miniaturen pretvornik pretoka za področje vakuuma.

Tip, ki se opuša. Dobavljiv do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	C-Tick
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Začetna vrednost merilnega območja pretoka	-10 l/min
Končna vrednost merilnega območja pretoka	10 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 2 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:4:2] Dušik
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Čas vklopa	5 ms
Analogni izhod	1 - 5 V
Napaka linearnosti FS	5 %
Ponovljivost analogne vrednosti FS	2 %
Bremenska upornost	> 50 kOhm
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 24 V
Električni priključek	Kabel
Dolžina kabla	3 m
Material, oplaščenje kabla	PVC
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Položaj vgradnje	pravokoten vodoravno
Pnevmatični priključek	QS-4
Masa izdelka	25 g
Material, ohišje	PA
Prikaz stanja pripravljenosti	LED
Vrsta zaščite	IP40
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev