


# Priključna plošča VMPA2-FB-AP-2-1-T0

Številka dela: 538677

FESTO

za ventilski otok MPA-S.



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                        |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Širina                               | 43 mm                           |
| Dolžina                              | 107,3 mm                        |
| Dimenzija rastra                     | 21 mm                           |
| Maks. število ventilskih mest        | 2                               |
| Obratovalni tlak MPa                 | -0,09 ... 1 MPa                 |
| Obratovalni tlak                     | -0,9 ... 10 bar                 |
| Krmilni tlak Mpa                     | 0,3 ... 0,8 MPa                 |
| Krmilni tlak                         | 3 ... 8 bar                     |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura okolice                  | -5 ... 50 °C                    |
| Masa izdelka                         | 185 g                           |
| Pnevmatični priključek 2             | G1/8                            |
| Pnevmatični priključek 4             | G1/8                            |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                    |
| Material, priključna plošča          | Tlačno liti aluminij            |