

Izpust kondenzata

PWEA-AC-7A

Številka dela: 538680

FESTO

za zunanjo pritrditve, z neodvisnim električnim krmilnikom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivska zgradba	Zunanji, električni, popolnoma avtomatiziran
Merjena veličina	Nivo polnjenja
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Krmilni elementi	Membranska tipkovnica s testno tipko
Prikaz stanja pripravljenosti	LED
Prikaz stanja preklopa	LED
Obratovalni tlak	0,8 ... 16 bar
Izhod alarma	s kontaktom
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Imenska zmogljivost izpusta kondenzata	2 VA
Omrežna frekvenca	50 ... 60 Hz
Dovoljenje	C-Tick
KC oznaka	KC-EMV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	1 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Razred zaščite	III
Temperatura okolice	1 ... 60 °C
Masa izdelka	700 g
Električni priključek	Vijačna sponka
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek izpusta kondenzata	PK-8
Pnevmatični priključek	G1/2
Material, posoda za kondenzat	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Umetna masa