


# Vklopni ventil MS6N-EE-3/8-V230-S-Z

Številka dela: 538776

FESTO

Električen, z glušnikom, smer pretoka od desne proti levi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Funkcija izpuha	ni dušen
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv Tipalni
Konstruktivska zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja	neposredno
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Prikazovalnik položaja vklopa	s priborom
Obratovalni tlak	4 ... 10 bar
b vrednost	0,5
C-vrednost	22 l/sbar
Normalni imenski pretok	5.500 l/min
Karakteristika tuljave	230V AC
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	0,816 g
Električni priključek	Vtič štiri-roba oblika Oblika C po DIN 43650
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	NPT3/8-18
Pnevmatični priključek 2	NPT3/8-18
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij