

# Vodilna os FDG-25- -ZR-RF

Številka dela: 538791

FESTO



Primer predstavitve



## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Gib	1 ... 5.000 mm
Rezerva giba	86 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Valjčno vodilo
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Maks. pospešek	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Maks. hitrost	$\leq 10 \text{ m/s}$
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Vztrajnostni moment 2. stopnje lx	594,7E+03 mm <sup>4</sup>
Vztrajnostni moment 2. stopnje ly	237,2E+03 mm <sup>4</sup>
Maks. sila Fy	150 N
Maks. sila Fz	150 N
Maks. moment Mx	7 Nm
Sila za premik	5 ... 12 N
Dodatek mase na 10 mm giba	29,2 g
Način pritrditve	s priborom
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Material, pokrivna kapa	PA
Material, vodilni drog	Jeklo
Material, vodilni element	Jeklo
Material, ohišje	Aluminij eloksiran