



Krmilni vod KES-MC-1-SUB-15-2,5

Številka dela: 538919
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za povezavo V/I za priključitev na poljuben krmilnik.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žic	15
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	15
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	18
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	15
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 24 V
Dolžina kabla	2,5 m
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 40 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 75 mm
Premer kabla	10 mm
Struktura kabla	18x0,34 zaslonjen
Imenski presek vodnika	0,34 mm ²
Zaključki žic	Kabelski čeveljček
Vrsta zaščite	IP54
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve