

Fini filter MS4-LFM-1/8-BUV-Z

Številka dela: 539205

FESTO

1 µm filter, kovinski lonček, popolnoma avtomatični izpust kondenzata,
smer pretoka od desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	1 µm
Učinkovitost filtra	99,99 %
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Filter iz vlaken
Maks. količina kondenzata	25 ml
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Vstopni tlak 1	2 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	180 l/min
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	2.7.3 po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,5 mg/m ³
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	350 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu filtra	Vlakna iz borovega silikata
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	Tlačno liti aluminij Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu kontrolnega okenca	PA