

Vrtilni razdelilnik


GF-1/2-1/4

Številka dela: 539292

FESTO

Enojni vrtljivi razdelilnik, 1 vhod - 4 izhodi.

Sila za vklop je odvisna od začetne višine.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	15 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Normalni pretok 1-2.1 (6->0)	4.050 l/min
Normalni pretok 1-2.X odprt (6->0)	14.130 l/min
Maks. število vrtljajev	2.500 1/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Pri obratovanju z vodo uporabite 5 µm filter Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	8 Nm
Imenski pritezni moment	4,25 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS