


Povezovalni kabel NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Številka dela: 539508

FESTO

za stikala na valju, položajne pretvornike, tlačna stikala, senzorje pretoka, optične in induktivne senzorje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Območje obratovalne napetosti AC	30 V
Območje obratovalne napetosti DC	30 V
Tokovna obremenitev	1,7 A
Stopnja umazanije	3
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Maks. pritezni moment, vtičnica	0,3 Nm
Min. premer upogiba kabla	30 mm
Zaključki žic	Kabelski čeveljček
Električni priključek	Vtičnica ravna / kabel M5x0,5 / odprt konec 4-polni / 3-zilni
Struktura kabla	3x0,14
Premer kabla	2,9 mm
Dolžina kabla	5 m
Vrsta kabla	LiFY11Y
Imenski presek vodnika	0,14 mm ²
Način pritrditve	z narebreno matico z objemno matico
Barve žil	modra rjava črna
Barva ohišja	črna
Barva oplášenja kabla	siva
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina) nikljan
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU)
Informacije o materialu oplášenja kabla	TPE-U(PU)
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Med (medenina) pozlačen