


# Vtičnica MSSD-EB-M12

Številka dela: 539712

FESTO

za magnetne tuljave in ventile, priključna shema po DIN EN 175 301, oblika C.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključevanja	50
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2,5
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	11 g
Električni priključek	3-polni Priključnica, kotna Priključna shema, oblika C, po EN 175301-803 po DIN EN 175301-803 štirobova oblika
Vijačni priključek kabla	M12
Dovoljen premer kabla	4 ... 6 mm
Presek priključka	1,5 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-40 ... 125 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, tesnilo	HNBR