



Baterija regulatorjev tlaka LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

Številka dela: 540043

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	DB
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	na P-letvi neposredno krmiljeni batni regulacijski ventil
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak s sekundarnim odzračevanjem s funkcijo povratnega toka
Delovni tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Območje regulacije tlaka	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7 000032...100 000032
Največja histereza tlaka	0.5 bar
Normalen nazivni pretok	1000 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	1250 g
Način pritrditve	pritrditev na sprednjo ploščo z opremo
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Material zapornega vijaka	Jeklo pocinkano
Material distančnega zatiča	gnetna aluminijeva zlitina
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnilnega obroča	PVC
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Ojačan PA