


Enkoder TU-30/80-EC-L/R

Številka dela: 540140
Izdelek, ki se opušča

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2025. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Princip merjenja merilnika poti	inkrementalno
Velikost	58 mm
Premer gredi	6 mm
Konstruktivska zgradba	votla batnica odprta na eni strani
Način pritrditve	s pritrtilnim kotnikom
Vrsta pritrditve gredi	z držalnim obročem spredaj
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
Masa izdelka	390 g
Območje obratovalne napetosti DC	4,5 ... 5,5 V
Imenska delovna napetost DC	5 V
Maks. poraba toka	40 mA
Maks. frekvenca impulzov	300 kHz
Število črt	2.500
Oblika signala	Pravokotni impulz, razmerje impulzov 1:1
Izhod vmesnika enkoderja, lastnosti	RS422
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Temperatura skladiščenja	-25 ... 85 °C
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	IP64 za konec gredi
Razred zaščite	III
Stopnja umazanije	2
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Smer izhoda priključka	Radialen
Vmesnik enkoderja, vrsta priključka	Kabel z vtičem
Vmesnik enkoderja, kabelski odvod	Raven
Vmesnik enkoderja, priključna tehnika	M16x0,75
Vmesnik enkoderja, število polov/žic	8
Dolžina kabla	2 m
Premer kabla	6 mm
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 40 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 100 mm
Material, oplaščenje kabla	PVC
Barva oplaščenja kabla	bela
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, ohišje vtiča	Med (medenina) nikljan
Opomba o materialu	Ustreza RoHS