



# Plošča regulatorja VABF-S4-1-R2C2-C-6

Številka dela: 540160

FESTO

za ventilski otok VTSA in VTSA-F, standardna priključna shema po 15407-2, do maks. 6 bar.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	26 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15407-2
Položaj vgradnje	poljuben
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Izbira manometra	možno
Obratovalni tlak MPa	0,6 MPa
Obratovalni tlak	6 bar
Območje regulacije tlaka Mpa	0,02 ... 0,6 MPa
Območje regulacije tlaka	0,2 ... 6 bar
Območje regulacije tlaka psi	2,9 ... 87 psi
Vstopni tlak 1	0,5 ... 10 bar
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	448 g
Vrsta pritrditve višinske povezave	na povezovalni plošči na posamezni priključni plošči
Priključek manometra	z držalno spojko
Material, posluževalni del	PA
Material, ohišje regulatorja	Tlačno liti aluminij