


# Vmesnik Bus SPC200-COM-DN2

Številka dela: 540305

FESTO

dopušča krmiljenje preko Fieldbus DeviceNet-a z variantami protokola DeviceNet IO ali DeviceNet Profil.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Število izhodov pri izbiri stavkov	2 byte
Število izhodov pri Start/Stop	2 ... 8 byte
Število vhodov pri izbiri stavkov	4 byte
Število vhodov pri Start/Stop	2 ... 8 byte
podprte vrste obratovanja	Start/Stop Izbira stavka
Funkcijske značilnosti	Branje in pisanje vhodov/izhodov Branje in pisanje vseh programskih registrov Branje dejanskega položaja Določitev digitalne zelene vrednosti
Postavitev naprave	DeviceNet prikllop
Podpiranje konfiguracij	EDS datoteka
Diagnoza, specifična za napravo	preko statusnih bitov preko WinPISA
Napetostno napajanje Fieldbus-a DC	11 ... 30 V
Tipična poraba toka, vtični modul	50 mA
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	80 g
Območje naslavljanja vmesnika Fielbus	0 ... 63 °C
Izvedba Fielbus vmesnika	Variante protokola: Device Net IO in Device Net Profil Električna izolacija Nivo 1 po ISO/DIS 11898 Standardna visoka hitrost do 1 Mbit Nivo 2 po CAN specifikaciji V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Električni priključek, Fielbud vmesnik	Spončna letev 5-polni Open style:
Prikaz z LED odvisen od izdelka	Displej za status modula in mreže
Vgradni prostor	od 3 navzgor
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS