

Blažilnik YSRW-DGC-18-GF

Številka dela: 540346

FESTO

za linearni pogon DGC-G.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	18
Dušenje	samonastavljiv mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, batnica	visokolegirano jeklo