


Blažilnik YSRW-DGC-18-KF

Številka dela: 540347

FESTO

za linearna pogona DGC in DGCI.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Velikost | 18 |
| Dušenje | samonastavljiv mehka karakteristika |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Zaznavanje položaja | Brez |
| Maks. hitrost udarca | 3 m/s |
| Način delovanja | enosmerni potiskanje |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 80 °C |
| Način pritrditve | s protimatico |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo |