


Povratno-dušilni ventil GRLA-1/4-QS-8-B-20

Številka dela: 540360

FESTO

za dušenje iztekajočega zraka, z zasučnim priključkom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Povratno-dušilni ventil izpuha
Pnevmatični priključek 1	QS-8
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Način vklopa	ročno
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	650 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	600 ... 750 l/min
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok v smeri dušenja 6 -> 0 bar	1.130 l/min
Normalni pretok v protipovratni smeri 6 -> 0 bar	800 ... 1260 l/min
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	11 Nm
Dopustni vklopni moment regulirnega vijaka	0,4 Nm
Masa izdelka	27 g
Enota pakiranja	20
Informacije o materialu navojnega zatiča	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Podatki o materialu sprostivnega obroča	POM
Podatki o materialu regulirnega vijaka	Med (medenina)
Podatki o materialu nihajnega priključka	Ojačan PBT