


# Sklopka

## EAMC-B-15-22-4-6

Številka dela: 540750

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	4 mm
Premer držala 2	6 mm
Velikost	15
Imenska dolžina	22 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	12.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	0,13 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	1 Nm
Masa izdelka	6 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS