

# Priključna plošča VABS-S4-1S-G14-R3

Številka dela: 541063

FESTO

s priključno shemo po standardu 15407-2.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	26 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15407-2
Položaj vgradnje	poljuben
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanji
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Območje obratovalne napetosti DC	24 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Tokovna obremenitev pri 40°C	2 A
Stopnja umazanije	3
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Gc (GB)
ATEX kategorija plin	II 3G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex ec IIC T3 Gc X
Sestav eksplozijske grupe	IIC
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
maks. temperatura površine sestava	T3
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4 v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	302 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino po ISO 15407-2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Tlačno liti aluminij