


Napajalni modul VMPA-FB-SP-V

Številka dela: 541082

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 25 %
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	200 g
Električni priključek	3-polni M18
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Ojačan PA
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina