


Vklopni ventil MS4N-EM1

Številka dela: 541288

FESTO

Z NPT navojem.



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Konstruktivska zgradba | Vrtljiv drsnik |
| Način vklopa | ročno |
| Funkcija izpuha | ni dušen |
| Vrsta krmiljenja | neposredno |
| Ventil | 3/2 bistabilen |
| Prikaz tlaka | Pripravljen za G1/4 Pripravljen za G1/8 s tlačnim senzorjem z manometrom |
| Obratovalni tlak | 0 ... 14 bar |
| Normalni imenski pretok | 1.200 ... 2.200 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Dovoljenje | c UL us - Recognized (OL) |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Smer pretoka | ni reverzibilen |
| Pnevmatični priključek 3 | 1/4 NPT |
| Material, tesnilo | TPE-U(PU) |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |