



# T-vtična vez NEDU-M12D5-M12T4

Številka dela: 541596

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Pogostost priključevanja	500
Območje obratovalne napetosti AC	250 V
Območje obratovalne napetosti DC	250 V
Imenska obratovalna napetost AC	250 V
Imenska delovna napetost DC	60 V
Tokovna obremenitev	4 A
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-25 ... 85 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Masa izdelka	25,5 g
Električni priključek	po EN 60947-5-2 Vtič / vtičnica M12x1 / M12x1 4-polni / 4-polni A-kodiran / A-kodiran
Način pritrditve	za uvitje
Barva ohišja	črna
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina) kroman nikljan
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU)-ojačan
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Med (medenina) pozlačen