


Magnetna tuljava

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Številka dela: 541666

FESTO

Vodnik z izoliranim priključkom, 120 V AC/60 Hz in 110V AC/50-60 Hz.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Karakteristika tuljave	110 V AC: 50 Hz, pritezna moč 12,5 VA, držalna moč 7,5 VA 120 V AC: 60 Hz, pritezna moč 11,5 VA, držalna moč 6,5 VA
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	NEC 500 Class I, Div. 1
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Dolžina kabla	0,5 m
Opomba o materialu	Ustreza RoHS