

Robustna cev PAN-R-4X0,75-SI

Številka dela: 541674

FESTO

zunanj kalibrirana, za visoke tlake do 20 bar, toplotno in mehansko visoko obremenljiva.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	4 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	16 mm
Notranji premer	2,5 mm
Min. polmer krivljenja	10 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 3,5 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 35 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 507,5 psi
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,0079 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 4 mm
Barva	srebrna
Trdota v Shore	D 62 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-A