


Odcepní modul MS12N-FRM-G

Številka dela: 541682

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	odcepní modul
Delovni tlak	0 bar...20 bar
Normalni nazivni pretok v glavni smeri pretoka 1→2	25000 l/min...42000 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	3000 g
Pnevmatični priključek 1	baterijski modul
Pnevmatični priključek 2	Baterijski modul
Pnevmatični priključek 3	2 NPT
Pnevmatični priključek 4	1 NPT
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina