


Modul vmesnega položaja DADM-DGC-32-A

Številka dela: 541701

FESTO

za linearna pogona DGC in DGCI.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Maks. čas zasuka	100 ms
Ponovljivost	0,02 mm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	530 g
Način pritrditve	vpet na valj DGC
Pnevmatični priključek	QS-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vijak prislona	Jeklo cinkan
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, ročica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, sponka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, matica	Jeklo cinkan
Fino nastavljanje	2 mm
Način delovanja	dvosmerni