

Držalo blažilnika DADP-DGC-40-GF

Številka dela: 541728

FESTO

za linearna pogona DGC in DGCI.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	380 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Aluminij eloksiran