

Manometer MA-27-16-R1/8

Številka dela: 541733

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [bar]	0 ... 16 bar
Območje prikaza	0 ... 232 psi
Imenska velikost manometra	27
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1,6 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	4
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	R1/8
Materiali v stiku z medijem	Ojačan PA
Material, navojni čep	Ojačan PA
Material, ohišje	PA
Material, kontrolno okence	PS
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	8 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez acetilena brez kisika
Skala	Dvojna skala bar (zunanji) psi (notranji)