

Baterijski blok FED-60

Številka dela: 541999
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Prikazovalna in upravljalna enota z LCD grafičnim displejem za priključitev na PLC sisteme, z 9 funkcijskimi tipkami.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	53 mm
Višina	109 mm
Dolžina	149 mm
Maks. debelina prednje plošče	5 mm
Uporabniški spomin	512 kByte
Število uporabniških LED	10
Število funkcijskih tipk	9
Število sistemskih tipk	10
Ura v realnem času	da
Seznam dogodkov	256
Sprejemni spomin	16 kByte
Alarmi	1.024
Odstopanje ure v realnem času	130 s / mesec
Število sistemskih LED	4
Prikaz	Monokromatski LCD z osvetlitvijo od zadaj
Velikost displeja	4 x 20 znakov
Backup baterija	3 V / 270 mA litij
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	120x32 Pixel
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	0,25 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Masa izdelka	1.000 g
AUX vmesnik	Sub-D 9-polni Priključnica
PC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
Programirni vmesnik	9,6 - 38,4 kBd
PLC vmesnik	RS232 Sub-D

Značilnost	Vrednost
	15-polni Vtič
Ethernet-vmesnik	Opcijsko, 10 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Softver za programiranje	FED Designer 6.06 ali višji
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	NEC 500 Class I, Div. 2