


ASI-modul

ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

Številka dela: 542125

FESTO

omogoča priključitev 4 senzorjev in 3 aktuatorjev, s priključno tehniko M12.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
KC oznaka	KC-EMV
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
ATEX kategorija plin	II 3G
ATEX kategorija prah	II 3D
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex ec IIC T4 Gc X
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Temperatura EX odporne okolice	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C