


Povezovalni kabel NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5

Številka dela: 542132

FESTO

predkonfekcioniran, za ventile CPE10/14-M1BH.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev	1 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment	0,6 Nm pri M12x1 0,25 Nm pri M2
Min. premer upogiba kabla	42 mm
Masa izdelka	19 g
Električni priključek 1	Kotna vtičnica, štirikotna oblika, 2-polna, MSZC
Električni priključek 2	Raven vtič, M12x1, 5-polni, A kodiran
Struktura kabla	2 x 0,25 mm ²
Premer kabla	3,4 mm
Dolžina kabla	0,5 m
Imenski presek vodnika	0,25 mm ²
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2 z navojnim vtičem
Barva ohišja	črna
Barva opláčenja kabla	siva
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU)
Informacije o materialu opláčenja kabla	TPE-U(PUR)
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkova tlačna litina
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Vtičnica pocinkana Bakrena zlitina Vtič, pozlačen