


Linijski portal DHSL-DGE25RF-SLT16

Številka dela: 542988

FESTO

Sestavljen je iz električne osi z zobatim jermenom in valjčnimi vodili ter kompaktnim Mini vodilom, visoko dinamično pozicioniranje. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 1.0
Koristno breme	0 ... 2 kg
Pogon Z osi	SLT-16
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	0 ... 150 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	DGE-25-ZR-RF
Vrsta pogona Y osi	električen
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 2.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,1 mm