


Linijski portal DHSL-2DGC25-HMPL20

Številka dela: 542989

FESTO

Sestavljen je iz pogona brez batnice z vodilno osjo in lahke strezne osi, dinamično, natančno, modularno. Definiran vmesnik k Festo vrtlnemu in prijemальнemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 2.0
Koristno breme	0 ... 4 kg
Pogon Z osi	HMPL-20
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Z	1-krat
Gib Z osi	0 ... 200 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	2x DGC-25
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Gib Y osi	0 ... 3.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm