

Linijski portal DHSL-2DGE25SP-HMPL20

Številka dela: 542991


FESTO

Sestavljen je iz električne osi z vretenom in vodilno osjo ter lahko strezno osjo, natančno pozicioniranje in raznolikost modulov.

Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemaalnemu programu.

Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 2.0
Koristno breme	0 ... 4 kg
Pogon Z osi	HMPL-20
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Z	1-krat
Gib Z osi	0 ... 200 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	2x DGE-25-SP
Vrsta pogona Y osi	električen z vretenom
Vmesni položaj, os Y	poljubn
Gib Y osi	0 ... 1.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,02 mm