


# Linijski portal DHSL-2DGC25-DGEA25

Številka dela: 543004

FESTO

Sestavljen je iz pogona brez batnice z vodilno osjo in električne ročične osi, dinamično, natančno, električno pozicioniranje. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



## Podatkovni list

| Značilnost                            | Vrednost                        |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Sestav                                | Linearen portal 3.0             |
| Koristno breme                        | 0 ... 6 kg                      |
| Pogon Z osi                           | DGEA-25                         |
| Vrsta pogona Z osi                    | električen<br>Zobat jermen DGEA |
| Vmesni položaj, os Z                  | poljuben                        |
| Gib Z osi                             | 0 ... 800 mm                    |
| Ponovljivost v končni legi, os Z      | ± 0,05 mm                       |
| Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z | ± 0,05 mm                       |
| Pogon Y osi                           | 2x DGC-25                       |
| Vrsta pogona Y osi                    | pnevmatičen                     |
| Gib Y osi                             | 0 ... 3.000 mm                  |
| Ponovljivost v končni legi, os Y      | ± 0,02 mm                       |