


# Priključna vtičnica NECU-G78G5-C2

Številka dela: 543107

FESTO

za modularen električni terminal CPX.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61984
Dovoljenje	c CSA us (OL)
Masa izdelka	50 g
Električni priključek 1	Ravna vtičnica, 7/8", 5-polna
Kodiranje vtiča	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Električni priključek 2	Vijačna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 250 V
Tokovna obremenitev	8 A
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Dovoljen premer kabla	6 ... 12 mm
Presek priključka	≤ 1,5 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	črna
Material, objemna matica	cinkova tlačna litina, nikljana
Material, tesnilo	FPM NBR
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina, pozlačena