


Vtič NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Številka dela: 543109

FESTO

za modularen električni terminal CPX.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Masa izdelka	44,3 g
Električni priključek 1	Raven vtič, M12x1, 4-polni, D kodiran, zaslonjen
Kodiranje vtiča	D
Električni priključek 2	Vijačna objemka, zaščitena
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 250 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 250 V
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Lastnosti prenašanja	DIN EN 50173 / CAT 5
Dovoljen premer kabla	6 ... 8 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,75 mm ²
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	cinkova tlačna litina, nikljana
Material, vtični kontakti	medenina, pozlačena