


# Paralelni sklop EAMM-U-D32-32B

Številka dela: 543152

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	2,931 kgmm <sup>2</sup>
Obratovalni moment brez obremenitve	0,05 Nm
Prenosni vrtilni moment	1 Nm
Masa izdelka	300 g
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS