


Aksialni sklop EAMM-A-D40-42B

Številka dela: 543155

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	12,5 Nm
Masa izdelka	340 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40A D40C
Koda vmesnika, motor in	42B
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS