

# Povezovalni člen KVI-CP-3-SSD

Številka dela: 543252

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Teža izdelka	48 g
Električni priključek	5-polni doza doza, ravna/vtič, raven M9 Vtič
Območje delovne napetosti DC	60 Volt
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material ohišja	Medenina nikljan
Material tesnil	NBR
Položaj vgradnje	poljubno