

Vozlišče Multipol VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

Številka dela: 543413

FESTO

za ventilski otok VTSA in VTSA-F.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61984
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	16 pri bistabilnih ventilih 32 pri monostabilnih ventilih
Maks. preostali tok	6 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Odpornost na nihanje napetosti	1,5 kV
Tokovna obremenitev pri 40°C	1 A
Stopnja umazanije	3
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	540 g
Električni priključek	Multipol Vtičnica / spončna letev
Material, pokrov	PA
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij