


Baterijski blok FED-301

Številka dela: 543438
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Prikazovalna in upravljalna enota z LCD grafičnim displejem za priključitev na PLC sisteme.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	61 mm
Višina	109 mm
Dolžina	149 mm
Maks. debelina prednje plošče	5 mm
Uporabniški spomin	512 kByte
Ura v realnem času	da
Seznam dogodkov	256
Sprejemni spomin	32 kByte
Alarmi	1.024
Odstopanje ure v realnem času	130 s / mesec
Število barv	črna/bela
Število sistemskih LED	4
Prikaz	Monokromatski LCD
Lastnosti displeja	Touchscreen
Velikost displeja	3,8"
Backup baterija	3 V / 270 mA litij
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	0,4 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Masa izdelka	1.000 g
AUX vmesnik	Sub-D 9-polni Priključnica
PC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
Programirni vmesnik	9,6 - 38,4 kBd
PLC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
Ethernet-vmesnik	Opcijsko, 10 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Softver za programiranje	FED Designer 6.06 ali višji