

Baterijski blok FED-2000

Številka dela: 543444
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Prikazovalna in upravljalna enota z LCD grafičnim displejem za priključitev na PLC sisteme, z eno funkcijsko tipko.

Tip, ki se opuša. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Vgradna globina | 91 mm |
| Višina | 267 mm |
| Dolžina | 337 mm |
| Maks. debelina prednje plošče | 5 mm |
| Uporabniški spomin | 32 Mbyte |
| Število uporabniških LED | 1 |
| Število funkcijskih tipk | 1 |
| Ura v realnem času | da |
| Seznam dogodkov | 1.024 |
| Sprejemni spomin | 32 kByte |
| Alarmi | 1.024 |
| Odstopanje ure v realnem času | 130 s / mesec |
| Število barv | 64 k |
| Število sistemskih LED | 4 |
| Prikaz | TFT barva |
| Lastnosti displeja | Touchscreen |
| Velikost displeja | 12,1" |
| Backup baterija | 3 V / 270 mA litij |
| Območje obratovalne napetosti DC | 18 ... 30 V |
| Ločljivost displeja | SVGA, 800x600 Pixel |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti | 1,3 A |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 70 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 5 - 85 % ne kondenzira |
| Vrsta zaščite | IP65 spredaj, IP20 zadaj |
| Temperatura okolice | 0 ... 45 °C |
| Dovoljenje | c UL us - Listed (OL) RCM Mark |
| Masa izdelka | 2.800 g |
| AUX vmesnik | Sub-D 9-polni Priključnica |
| Tiskalniški vmesnik | RS232 Sub-D 15-polni Priključnica |
| PC vmesnik | RS232 Sub-D 15-polni |

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------------|--|
| | Priključnica |
| Programirni vmesnik | 9,6 - 38,4 kBd |
| PLC vmesnik | RS232 Sub-D 15-polni Vtič |
| Ethernet-vmesnik | RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet vmesnik, optični 10 MBd |
| Način pritrditve | Vgradnja na stikalno ploščo |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Softver za programiranje | FED Designer 6.06 ali višji |
| Certificiranje Ex-zaščite izven EU | NEC 500 Class I, Div. 2 |