


Membranski sušilnik zraka MS6N-LDM1-3/8-P40-Z

Številka dela: 543661

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Konstruktivna zgradba	membranski sušilnik
Delovni tlak	3 bar...12.5 bar
Normalen nazivni pretok	400 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Znižanje točke rosišča stisnjenega zraka	20 K
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura medija	2 °C...50 °C
Temperatura okolice	2 °C...50 °C
Teža izdelka	1,3 kg
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina