


Membranski sušilnik zraka LDM1-3/4-D-MAXI-1000

Številka dela: 543672

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	maksi
Serijska	D
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Konstruktivna zgradba	membranski sušilnik
Delovni tlak	3 bar...12.5 bar
Normalen nazivni pretok	1000 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Znižanje točke rosišča stisnjenega zraka	17 K
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	2 °C...50 °C
Temperatura okolice	2 °C...50 °C
Teža izdelka	2350 g
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina