



Zaustavljalni valj DFST-63-30-Y4-A

Številka dela: 543744
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z vzmetjo, nastavljiv blažilnik spredaj.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	30 mm
Premer bata	63 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	pravokoten
Način delovanja	enosmerni vlečni
Konstrukcijska zgradba	Batnica s prekucno ročico
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Zaznavanje položaja prekucne ročice	za induktivne senzorje
Variante	batnica na eni strani
Varovanje pred zasukom/vodilo	Vodilni drog
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Udarna sila	5.000 N
Masa izdelka	3.500 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, pokrov	Tlačno liti aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno