


# Mejno stikalo SMT-8M

Številka dela: 543893

FESTO

magnetni, brezkontaktni, za T utor.  
Minimalna količina naročanja 10 kosov



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Izhod stikala	NPN PNP brezkontakten 2-žilni
Stikalni element	Mirovni kontakt Vklonni kontakt
Maks. izhodni tok	80 ... 100 mA
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	8 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	0,2 ... 30 m
Način pritrditve	fiksno privit vstavljen od zgoraj v utor
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP68