


# Signalni pretvornik SVE4-HS-R-HM8-2P-M8

Številka dela: 544216

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Temperatura okolice UL	-20 °C...60 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Območje signala	prilagojeno za pozicijske senzorje SMH-S1-HG
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Preklopni izhod	2 x PNP
Preklopna funkcija	Prosto programirljivo
Funkcija preklopnega elementa	možnost preklopa
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Odpornost proti preobremenitvi	na voljo
Območje delovne napetosti DC	10 Volt...30 Volt
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žil	4
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Električni priključek 2, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 2, število polov/žil	4
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Teža izdelka	19 g
Material ohišja	ABS
Možnosti nastavitvev	Teach-In
Stopnja zaščite	IP65
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L