



Pretvornik signala SVE4-US-R-HM8-2N-M8

Številka dela: 544220

FESTO

pretvori analogni izhodni signal senzorja v preklopne točke.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
UL temperatura okolice	-20 ... 60 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Območje signala	0 - 10 V +/-0,3 V
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Izhod stikala	2xNPN
Preklopna funkcija	prosto programljiv
Stikalni element	preklopen
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žic	4
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104
Električni priključek 2, število polov/žic	4
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Masa izdelka	19 g
Material, ohišje	ABS
Možnosti nastavitve	Teach-In
Vrsta zaščite	IP65
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L