


# Kabelska vtičnica NECU-M8G4

Številka dela: 544392

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	3,5 ... 5 mm
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61984
Položaj vgradnje	poljuben
Pogostost priključevanja	500
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Tokovna obremenitev	3 A
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-40 ... 80 °C
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Maks. pritezni moment vtiča	0,3 Nm
Masa izdelka	9,5 g
Presek priključka	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Električni priključek	Priključnica, ravna M8x1 4-polni
Način pritrditve	z narebreno matico
Barva ohišja	črna
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina) nikljan
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	CuZn, nikljan PBT
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Med (medenina) pozlačen